



Konfektionierung entsprechend Herstellerangaben des Kontaktes  
(Packaging according to the manufacturers instruction of the contact)



PIN	Farbe / Colour	Signal
1	blau / blue	GND
2	rot / red	UB
3	gelb / yellow	K0_
4	violett / magenta	K0
5	braun / brown	K1_
6	weiß / white	K1
7	schwarz / black	K2_
8	rosa / pink	K2
9	weiß/rot / white/red	T_
10	weiß/grau / white/grey	T
11	weiß/blau / white/blue	S_
12	weiß/gelb / white/yellow	S
13	weiß/rosa / white/pink	R_
14	weiß/grün / white/green	R
15	grau / grey	SET 0

Wir akzeptieren nur RoHS-konforme Lieferungen nach EU-Richtlinie 2002/95/EG. We only accept RoHS compliant deliveries according to EU directive 2002/95/EG. (02)

Passmaß Fit Size	Abmaß Dimension	Werkstückkanten Workpart Edges DIN ISO 6784	Allgemeintoleranzen General Tolerances DIN ISO 2768 - mK					Abmaße ( mm ) Dimensions ( mm )	Werkstoff: Material:
		Projektionsmethode Projection Method DIN ISO 5456	≤ 3	> 3 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	-	
		STO_VAW_36	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5		
		00	Datum Date	Name Name		Maßstab Scale	Benennung: Name:		
		00	19.09.07	VogtBr					
		00	gezeichnet Designed by	20.03.12		2:1	Litzensatz kpl. Strand set cpl.		
		00	geprüft Reviewed	FreidMi					
		00	geändert Modified			Artikel-Nummer: Item Number:	Blatt Sheet von of		
		00			9153163			DIN A3	
02	W 620	19.03.12	FreidMi	SICK SICK STEGMANN GmbH D-78166 Donaueschingen		Ersatz für: Replacement for:	04602900770		